



CHAPE

Déport	24 mm
Rayon d'encombrement	80 mm
Diamètre d'encombrement	160 mm
Diamètre du dôme	43 mm

ROUE

Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	25 mm
Largeur du corps de roue	25 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	11 mm
--------------------------	-------

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila
Capacité de charge à 3 km/h	55 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	110 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Hauteur	100 mm
Largeur totale	43 mm
Poids	0.4 kg

