

# ELASTECH

JFC125X32-Ø8

EAN 4031582319941

Pasūtījuma numurs 00024549



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja ● ● ● ○ ○

Kustības troksnis ● ● ● ○ ○

Nodilums ● ● ● ○ ○

Korozijas izturīgs ● ● ● ○ ○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums Elastech

Korpusa tips Ritenis

Standarta EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi

Kravnesība pie 3 km/h 150 kg

Statiskā kravnesība 300 kg

Temperatūras diapazons (minimālais) -20 °C

Temperatūras diapazons (maksimālais) 85 °C

Kopējais svars 0,679 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Cinka liešana
	mīksts
Protektora materiāls	Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Gūltnis	Cuscinetto a sfera di precisione, Inossidabile
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	125 mm
Protektora platums	32 mm
Ass atveres diametrs	8 mm
Rumbas garums	35,5 mm
Protektora cietība (A)	75 Krasts A

# ELASTECH

JFC125X32-Ø8

EAN 4031582319941

Pasūtījuma numurs 00024549



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

---

