



图片可能与原产品不同

## 轮子

轮体材料	铝
	柔软
胎面材料	弹性轮胎，无痕，硫化
轴承	精密滚珠轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	300 mm
胎面宽度	55 mm
轴孔直径	25 mm
中心长度	60 mm
胎面硬度 (A)	68 岸 A

## 表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

## 核心属性

产品名称	Elastech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	600 kg
6 公里/小时的载重	480 kg
静态载重	1200 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	85 ° C

## 技术图纸

