

# AGILA

## 2475PJI050P40 SCREWED

EAN 4031582050035

Pasūtījuma numurs 00003888



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

### VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullļa veiktspēja  | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis  | ● ● ● ● ● |
| Nodilums           | ● ● ● ○ ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ○ ○ |

### PAMATAATRIBŪTI

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Produkta nosaukums                   | Agila                                       |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi            |
| Krāvnese pie 3 km/h                  | 40 kg                                       |
| Statiskā krāvnese                    | 80 kg                                       |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                                      |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                                       |
| Kopējais augstums                    | 69 mm                                       |
| Kopējais platums                     | 43 mm                                       |
| Kopējais svars                       | 0,192 kg                                    |

### RITENIS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Polipropilēns                    |
| Protektora materiāls   | Termoplastiskas gumija           |
| Gūltnis                | Cuscinetto piano con distanziale |
| Ritenis krāsa          | Sudraba pelēka (RAL7001)         |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga               |
| Diametrs               | 50 mm                            |
| Protektora platums     | 19 mm                            |
| Korpusa platums        | 19 mm                            |
| Protektora cietība (A) | 87 Krasts A                      |

### KRONŠTEINIS

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Materiāls           | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma        | Plašs                  |
| Grozāmais gūltnis   | Divu bumbu sacīkstes   |
| Krāsa               | Pasivēts ar zilu       |
| Ofsets              | 24 mm                  |
| Pagrieziena rādiuss | 82 mm                  |
| Grozāms savienojums | 164 mm                 |
| Kupola diametrs     | 41 mm                  |

### UZSTĀDĪŠANA

|  |                      |
|--|----------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Kvadrātveida plāksne |
| Plāksnes garums                        | 60 mm                |
| Plāksnes platums                       | 60 mm                |
| Plāksnes atveres garums (minimālais)   | 38 mm                |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 48 mm                |
| Plāksnes atveres platums (minimālais)  | 38 mm                |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 48 mm                |
| Plāksnes atveres diametrs              | 6,3 mm               |

# AGILA

2475PJI050P40 SCREWED

EAN 4031582050035

Pasūtījuma numurs 00003888



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

