

AGILA

2470DIK100R07-Ø21,5-24

EAN 4031582328226



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila
Type	Wielen
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	80 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	160 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	135 mm
Totale breedte	60 mm
Totaal gewicht	0,96 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Twee balraces
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	38 mm
Zwenk radius	88 mm
Draaicirkel	176 mm
Diameter koepel	60 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Plaatstaal
Materiaal loopvlak	Massief rubber, niet-markerend
Lagering	Conisch kogellager
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	80 Shore A

FITTING

Type bevestiging	Synthetische expander, rond
Expander bevestiging (minimaal)	22 mm
Expander bevestiging (maximaal)	24 mm
Tip	Geef de vereiste binnendiameter van de slang aan bij het bestellen.

AGILA

2470DIK100R07-Ø21,5-24

EAN 4031582328226

Bestelnummer 00064228
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

