

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-120-F-NYN-CAL

EAN 4031582413267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	○ ○ ○ ○ ○
Zgomot de mișcare	○ ○ ○ ○ ○
Atriție	○ ○ ○ ○ ○
Rezistență la coroziune	○ ○ ○ ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Footmaster
Tip	Rola pivotantă
Capacitate de încărcare la 3 km/h	1000 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	1000 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	90 °C
Înălțime totală	120 mm
Lățime totală	100 mm
Greutate totală	1,8 kg

FURCA

Culoare	Alb
Offset	52 mm
Raza de pivotare	89 mm
Interferență pivotantă	178 mm
Diametru cupolă	100 mm

ROATĂ

Lagăr	Rulment cu role, umezit
Roată	Negru
Diametru	75 mm
Benză de rulare	30,5 mm
Lățimea corpului	30,5 mm

RACORD

Lungime placă	95 mm
Lățimea plăcii	95 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	70 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	70 mm
Diametru orificiu placă	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-120-F-NYN-CAL

EAN 4031582413267

Numărul de comandă 00062072
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

