


## OMIKRON TWIN

9958FTP400P68

EAN 4031582317022



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ● ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Omikron twin                               |
| Tipo                                | Ruota fissa                                |
| Standard                            | simile EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h                    | 7200 kg                                    |
| Portata a 6 km/h                    | 5000 kg                                    |
| Elettricamente conduttivo           | No                                         |
| Inossidabile                        | No                                         |
| Portata statica                     | 10800 kg                                   |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -10 °C                                     |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C                                      |
| Altezza totale                      | 510 mm                                     |
| Larghezza complessiva               | 285 mm                                     |
| Peso complessivo                    | 71,44 kg                                   |

## SUPPORTO

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Materiale di costruzione  | Ghisa, o ferro forgiato, pesante |
| Forma della forcella      | Supporto gemellato               |
| Colore                    | Rivestimento trasparente         |
| Lubrication nipple        | 1                                |
| Diametro cuffia superiore | 235 mm                           |

## RUOTA

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Materiale del corpo         | Ghisa                            |
| Materiale del battistrada   | Poliuretano, Colato              |
| Cuscinetto                  | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Asse                        | Vite con dado                    |
| Colore Ruota                | Giallo miele (RAL1005)           |
| Parafili                    | Con parafili                     |
| Diametro                    | 400 mm                           |
| Larghezza battistrada       | 80 mm                            |
| Larghezza corpo             | 80 mm                            |
| Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A                       |
| Durezza del Battistrada (D) | 42 Shore D                       |

## FISSAGGIO

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tipo di fissaggio                | Piastra rettangolare |
| Lunghezza della piastra          | 270 mm               |
| Larghezza della piastra          | 250 mm               |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 210 mm               |
| Larghezza foro piastra (massima) | 230 mm               |
| Diametro del foro della piastra  | 17 mm                |

# OMIKRON TWIN

9958FTP400P68

EAN 4031582317022

Numero d'ordine 00801592

Disegni del prodotto



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

