
INFORMAZIONI DI PRODOTTO

OMIKRON TWIN

9958FTP400P68

EAN 4031582317022



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	●●●○○
Rumore	●●●○○
Attrito	●●●●○
Resistenza alla corrosione	●●●●○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Omikron twin
Tipo	Ruota fissa
Standard	simile EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	7200 kg
Portata a 6 km/h	5000 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	10800 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	510 mm
Larghezza complessiva	285 mm
Peso complessivo	71,44 kg

SUPPORTO

Materiale di costruzione	Ghisa, o ferro forgiato, pesante
Forma della forcella	Supporto gemellato
Colore	Rivestimento trasparente
Lubrication nipple	1
Diametro cuffia superiore	235 mm

RUOTA

Materiale del corpo	Ghisa
Materiale del battistrada	Poliuretano, Colato
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Asse	Vite con dado
Colore Ruota	Giallo miele (RAL1005)
Parafili	Con parafili
Diametro	400 mm
Larghezza battistrada	80 mm
Larghezza corpo	80 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)	42 Shore D

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare
Lunghezza della piastra	270 mm
Larghezza della piastra	250 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	210 mm
Larghezza foro piastra (massima)	230 mm
Diametro del foro della piastra	17 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


OMIKRON TWIN


9958FTP400P68


EAN 4031582317022

Numero d'ordine 00801592

Disegni del prodotto







© Copyright 2026 TENTE International GmbH