

LUMINA

AA20POI050P41-38X38 (30)

EAN 4031582458916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Lumina
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12528 - Meubelwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	40 kg
Statisch Draagvermogen	80 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	64 mm
Totale breedte	55 mm
Totaal gewicht	0,115 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Glijlager met tussenbus
As	Genageld
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	8 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	65 Shore D

VORK

Materiaal	Polypropyleen
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel, gesloten
Zwenklager	Stift, zwenkend
Zwenk radius	49 mm
Uitzwenking	98 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Vierkante plaat
Lengte plaat	38 mm
Breedte plaat	38 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	27 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	27 mm
Diameter bevestigingsgat	5 mm