

DURATECH

TOP 065X32-Ø12 HL32

EAN 4031582332315
Número de pedido 00829018



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

ARO

Material del cuerpo	Poliamida, pesada
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro	Blanco natural
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	65 mm
Ancho de Banda de rodadura	32 mm
Diámetro del agujero del Eje	12 mm
Longitud del cubo	32 mm
Anchura del cuerpo	32 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	75 Shore D
Tipo de cojinete	6201

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ●
Ruido de movimiento	● ● ○ ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Duratech
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	290 kg
Capacidad de carga a 6 km/h	240 kg
Capacidad de carga estática	480 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-40 °C
Rango de temperatura (máximo)	80 °C
Peso total	0,169 kg

DURATECH

TOP 065X32-Ø12 HL32

EAN 4031582332315

Número de pedido 00829018



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

