INFORMACJE O PRODUKCIE

GALEA

5071PJH100P60-90x70

EAN 4031582367928



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	●●●○○
Hałas ruchowy	●●●○○
Odejście	●●●○○
Odporność na korozję	●●●●○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Galea
Typ	Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa
Standardowy	EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Nośność przy 3 km/h	100 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	200 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Wysokość całkowita	138 mm
Waga całkowita	0,48 kg

OBUDOWA

Materiał obudowy	Poliamid
Kształt Widelec	Zamknięte
Łożysko obrotowe	Dwa wyścigi kulkowe
Wysięg	40 mm
Zasięg działania koła	205 mm

KOŁO

Materiał ciała	Polipropylen
Materiał bieżni	Kauczuk termoplastyczny
Łożysko	Łożysko ślizgowe
Osłony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	100 mm
Szerokość Bieżnia	30 mm
Twardość Bieżnia (A)	87 Shore A

MOCOWANIE

Typ mocowania	Płytka prostokątna
Długość płytki	90 mm
Szerokość płytki	70 mm
Długość otworu płytki (minimalna)	60 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	70 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)	50 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	55 mm
Średnica otworu płytki	8 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


GALEA

5071PJH100P60-90x70

EAN 4031582367928

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



© Copyright 2026 TENTE International GmbH