

AGILA

2477PJP150P50

EAN 4031582050691
Broj porudžbine 00006886

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●●●

Ishrana ●●●○○

otpornost na rdju ●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Naziv proizvoda | Agila |
| Tip | Okreni Tocak sa potpuna kocnica |
| Standard | EN12530 - Kastori uređaja |
| Nosivost na 3 km/h | 100 kg |
| Statički Nosivost | 200 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C |
| Sveukupna visina | 185 mm |
| Ukupna širina | 60 mm |
| Ukupna težina | 1,023 kg |

TOCAK

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo | polipropilen |
| materijal omotaca | Termoplastična guma |
| Nošenje | precizini kuglicni lezaj |
| Boja Tocak | Srebrna siva (RAL7001) |
| stitnici omotaca | Sa threadguard |
| Prečnik | 150 mm |
| Širina omotac | 32 mm |
| Širina tela | 32 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 87 Šora A |

KUCISTE

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Materijal | Čelični list, srednji |
| oblik viljuska | siroko |
| okretni lezaj | Dve lopte |
| Boja | plavo cinkovano |
| ofset | 36 mm |
| okretni radijus | 131 mm |
| Otpor okretanju | 262 mm |
| Prečnik kupole | 60 mm |

PRILAGOĐAVANJE

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče | 77 mm |
| Širina ploče | 67 mm |
| Dužina otvora ploče (Minimalno) | 46,5 mm |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 51,5 mm |
| Širina otvora ploče (Minimalno) | 56 mm |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 61,5 mm |
| Prečnik otvora ploče | 8,5 mm |

AGILA

2477PJP150P50

EAN 4031582050691
Broj porudžbine 00006886



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

