

# KAPPA LOAD

9650FTP150P63 CL67

EAN 4031582314151



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Nom du produit                  | Kappa load                       |
| Type                            | Roulette pivotante               |
| Standard                        | EN12533 - Roulettes forte charge |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 960 kg                           |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 800 kg                           |
| Conducteur électrique           | Non                              |
| Inoxydable                      | Non                              |
| Statique Capacité de charge     | 1600 kg                          |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                           |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                            |
| Hauteur                         | 200 mm                           |
| Largeur totale                  | 110 mm                           |
| Poids global                    | 6.7 kg                           |

## CHAPE

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Matériau de la chape    | Fonte ou fer forgé, lourd                                |
| Forme Chape             | Galbé, Renforcé                                          |
| Pivot                   | Roulements rouleaux de butée à billes à rainure profonde |
| Couleur de la chape     | Zingué bleu                                              |
| Déport                  | 58 mm                                                    |
| Rayon d'encombrement    | 137.5 mm                                                 |
| Diamètre d'encombrement | 275 mm                                                   |
| Lubrification nipple    | 1                                                        |
| Diamètre du dôme        | 111 mm                                                   |

## ROUE

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Matériau du corps     | Fonte                           |
| Bandage               | Polyuréthane, Coulé             |
| Roulement             | Roulement à billes de précision |
| Axe                   | Vissé avec écrou                |
| Couleur Roue          | Jaune miel (RAL1005)            |
| Pare-fils             | Avec protège-filet              |
| Diamètre              | 150 mm                          |
| Largeur du Bandage    | 50 mm                           |
| Largeur du corps      | 50 mm                           |
| Dureté du Bandage (A) | 92 Shore A                      |
| Dureté du Bandage (D) | 42 Shore D                      |

## RACCORD

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Type de raccord                       | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque                    | 135 mm               |
| Largeur de plaque                     | 110 mm               |
| Longueur du trou de plaque (minimale) | 75 mm                |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 80 mm                |
| Largeur du trou de plaque (minimale)  | 75 mm                |
| Largeur du trou de plaque (maximale)  | 105 mm               |
| Diamètre du trou de la plaque         | 11 mm                |

# KAPPA LOAD

9650FTP150P63 CL67

EAN 4031582314151

Numéro de commande 00804572

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

