INFORMAZIONI DI PRODOTTO

# GALEA

5077YGP100P60-90x70

EAN 4031582353501



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

| | |
|---|---|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Rumore | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito | ● ● ● ○ ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|---|---|
| Nome del prodotto | Galea |
| Tipo | Ruota girevole con freno totale |
| Standard | EN12530 - Ruote per dispositivi |
| Portata a 3 km/h | 100 kg |
| Elettricamente conduttivo | Sì |
| Inossidabile | No |
| Portata statica | 200 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
| Altezza totale | 138 mm |
| Peso complessivo | 0,5 kg |

## SUPPORTO

| | |
|---|---|
| Materiale di costruzione | Poilammide |
| Forma della forcella | Chiuso |
| Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
| Disassamento | 40 mm |
| Ingombro di piroettamento | 205 mm |

## RUOTA

| | |
|---|---|
| Materiale del corpo | Polipropilene, elettricamente conduttivo |
| Materiale del battistrada | Gomma termoplastica, elettroconduttiva |
| Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Parafili | Con parafili |
| Diametro | 100 mm |
| Larghezza battistrada | 30 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 87 Shore A |

## FISSAGGIO

| | |
|---|---|
| Tipo di fissaggio | Piastra rettangolare |
| Lunghezza della piastra | 90 mm |
| Larghezza della piastra | 70 mm |
| Lunghezza foro piastra (minima) | 60 mm |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 70 mm |
| Larghezza foro piastra (minima) | 50 mm |
| Larghezza foro piastra (massima) | 55 mm |
| Diametro del foro della piastra | 8 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# GALEA

5077YGP100P60-90x70

EAN 4031582353501

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



© Copyright 2026 TENTE International GmbH