

# ALPHA

3470UEJ100P62 T/G-SMALL

EAN 4031582377750

Número de encomenda 00001525



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●●○

Ruído de movimento ●●●●○

Desgaste ●●●○○

Resistência à corrosão ●●●○○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Alpha                                |
| Tipo                              | Rodízio giratório                    |
| Padrão                            | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 160 kg                               |
| Capacidade de carga estática      | 320 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 80 °C                                |
| Altura total                      | 128 mm                               |
| Largura geral                     | 75 mm                                |
| Peso geral                        | 0,856 kg                             |

## RODA

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida                         |
|                            | macio                             |
| Material do piso da roda   | Pneu elástico, preto, vulcanizado |
| Rolamento                  | Rolamento                         |
| Eixo                       | Aparafusado com porca             |
| Cor da Roda                | Cinza prateado (RAL7001)          |
| Anti-fios                  | Com anti-fios                     |
| Diâmetro                   | 100 mm                            |
| Largura do Piso            | 34 mm                             |
| Largura do corpo           | 34 mm                             |
| Dureza do Piso (A)         | 63 Shore A                        |

## SUPORTE

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Material                | Folha de aço, pesada  |
| Em Forma de Garfo       | Amplio                |
| Rolamento giratório     | Duas filas de esferas |
| Cor                     | Passivada a azul      |
| Offset                  | 40 mm                 |
| Raio giratório          | 90 mm                 |
| Interferência giratória | 180 mm                |
| Diâmetro do dome        | 75 mm                 |

## ENCAIXE

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de fixação                       | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa                  | 105 mm                      |
| Largura da placa                      | 80 mm                       |
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 77 mm                       |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 60 mm                       |
| Largura do furo da placa (Mínimo)     | 77 mm                       |
| Largura do furo da placa (Máximo)     | 80 mm                       |
| Diâmetro do furo da placa             | 9 mm                        |

# ALPHA

3470UEJ100P62 T/G-SMALL

EAN 4031582377750

Número de encomenda 00001525



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

3470U00100P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

