

PERSELY

R08-Ø30-Ø18

EAN 4031582321456



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Korrozióálló képesség



ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Persely
Ház típusa	Tartozék
Összsúly	0,033 kg

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Szűkítő persely, kerek
Csavar átmérője	18 mm
Csavar hossza	62 mm

PERSELY


R08-Ø30-Ø18

EAN 4031582321456



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK



Bezeichnung	A	B	C
R08 Ø22-Ø18	22	18	62
R08 Ø22,5-Ø18	22,5	18	62
R08 Ø23-Ø18	23	18	62
R08 Ø28-Ø22	28	22	45
R08 Ø30-Ø18	30	18	62
R08 Ø30-Ø22	30	22	45