

# MAXTECH

PNP 200X30-Ø8 HL44

EAN 4031582320626

Número de comanda 00005568



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## RODA

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Material corporal                   | Polipropilè                   |
| Material de la banda de rodadura    | Poliuretà, Escumat            |
| El Bearing                          | Rodament de boles de precisió |
| Roda de color                       | Negre                         |
| Protectors de fil                   | Amb la guardaespallles        |
| Diametralització                    | 200 mm                        |
| Banda de rodadura ample             | 30 mm                         |
| El forat Eix Diàmetre del forat     | 8 mm                          |
| Longitud del cub                    | 44 mm                         |
| Corporació ample                    | 30 mm                         |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 70 Shore A                    |

## ACTUACIÓ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ○ ○ |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ● ○ |
| Atràcia                     | ● ● ● ○ ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Nom del producte           | Maxtech |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 100 kg  |
| Tracidad de carga estàtica | 200 kg  |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C  |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C   |
| Pes total                  | 0,4 kg  |

# MAXTECH

PNP 200X30-Ø8 HL44

EAN 4031582320626

Número de comanda 00005568



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

---

