

AGILA STAINLESS

7477PJO075P30-11

EAN 4031582350999



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○ ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila stainless
Typ	Otočné Kolečko s Totální brzda
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	75 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ano
Statická Nosnost	150 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	100 mm
Stavební výška	43 mm
Celková hmotnost	0,29 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Nerezové ocel, střední
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva vidlice	Nerezové ocel
Vyosení	24 mm
Poloměr otáčení	43 mm
Průměr otáčení	162 mm
Material spring	vysoce korozivzdorný zinkový lamelový povlak
Material brake pedal	pochromovaný tlakový odlitek ze zinku

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Ložisko
Barva kola	Stříbrně šedá (RAL7001)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	75 mm
Šířka Běhoun	25 mm
Šířka středu kola	25 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Obuv A

MONTÁŽ

Typ uchycení	Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení	11 mm
Informace	Kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky.

AGILA STAINLESS

7477PJO075P30-11

EAN 4031582350999

Objednací číslo 00036680
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

