
INFORMAÇÕES DO PRODUTO

# E-DRIVE FLEX

EDFAUFF125P60

EAN 4031582416664



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

| | |
|---|---|
| Desempenho do rolamento | ●●●●○ |
| Ruído de movimento | ●●●●○ |
| Desgaste | ●●●○○ |
| Resistência à corrosão | ●●●○○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

| | |
|---|---|
| Nome do produto | E-Drive flex |
| Tipo | Unidade de acionamento |
| Elétrico condutivo | Não |
| Aço inoxidável | Não |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | 5 °C |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 40 °C |
| Largura geral | 190 mm |
| Peso geral | 6,52 kg |
| Comprimento | Máx. 315 mm (dispositivo de emergência acionado) |
| Diâmertro da roda | 125 mm, limite de desgaste Ã \| 115 mm |
| Piso da roda | Borracha sólida, não deixa marcas, Dureza A 63 |
| Largura da roda | 35 mm |
| Largura | 190 mm |
| Força de impulso máxima | 25 |
| Força de elevação máxima/força de pressão de contacto | 400 |
| Altura na posição inicial | 140 mm |
| Altura de instalação | 170 mm |
| Desbloqueio de emergência | Mecânico |
| Tipo de proteção | IPX4 (salpicos de água de todos os lados, todas as fichas ligadas) |
| Temperatura ambiente permitida | Temperatura de funcionamento 5 Â°C a 40 Â°C, humidade do ar 90 %, sem condensação |
| Peso | 6 kg |
| Velocidade máxima | 4 km/h |
| Distância ao solo | 30 mm |
| Desnivelamento do solo (Mínimo) | -15 mm |
| Desnivelamento do solo (Máximo) | 15 mm |
| Temperatura de armazenamento permitida (Mínima) | -10 °C |
| Temperatura de armazenamento permitida (Máxima) | 45 °C |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# E-DRIVE FLEX

## EDFAUFF125P60

EAN 4031582416664

Número de encomenda 00061635

### SUPORTE

| | |
|---|---|
| Material da caixa | Elétrico |
| Em Forma de Garfo | Drive |
| Cor | Passivada a azul |

### RODA

| | |
|---|---|
| Material do centro da roda | Poliamida |
| Material do piso da roda | Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado |
| Rolamento | Roda com flange |
| Cor da Roda | Cinzento prateado (RAL7001) |
| Diâmetro | 125 mm |
| Largura do Piso | 40 mm |
| Largura do corpo | 40 mm |
| Dureza do Piso (A) | 63 Shore A |

### ENCAIXE

| | |
|---|---|
| Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa | 100 mm |
| Largura da placa | 95 mm |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 60 mm |
| Largura do furo da placa (Máximo) | 100 mm |
| Diâmetro do furo da placa | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# E-DRIVE FLEX

EDFAUFF125P60

EAN 4031582416664

Número de encomenda 00061635

**Desenhos do produto**

