

LINEA LOW HEIGHT

5940UAP075P30-10 LH 7001/7015/7001

EAN 4031582373004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ●
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Linea low height
Emisiones de CO2 (alcance 3)	0.71
Tipo	Rueda giratoria Rueda
Estándar	EN12530 - Dispositivos Ruedas
Capacidad de carga a 3 km/h	90 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	180 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Altura total	78 mm
Ancho total	58 mm
Peso total	0.21 kg

SOPORTE

Material de la carcasa	Poliamida
Forma de Horquilla Forma	Soporte de Aro Doble Soporte
Rodamiento giratorio	Rodamiento de bolas de precisión
Color	Gris plateado (RAL7001)
Desplazamiento	23 mm
Radio de giro	60.5 mm
Interferencia de giro	121 mm
Diámetro del domo	30 mm

ARO

Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Inyectado
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Color Banda de rodadura	Gris pizarra (RAL7015)
Color Aro	Gris pizarra (RAL7015)
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	75 mm
Ancho de Banda de rodadura	15 mm
Diámetro del agujero del Eje	0 mm
Longitud del cubo	0 mm
Anchura del cuerpo	15 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	92 Shore A

AJUSTE

Tipo de ajuste	Agujero para tornillo
Diámetro del agujero del Perno	10 mm

Club
Diseñador
DeutscherPremio
Interzumproduct
design
awardIF Premio
Diseño

LINEA LOW HEIGHT

5940UAP075P30-10 LH 7001/7015/7001

EAN 4031582373004

Número de pedido 00770589

Planos del producto



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Club
Diseñador
Deutscher



Premio
Interzum



product
design
award

IF Premio
Diseño