

LUMINA

A523PJI050B10-11X20/10D38 9011/9011

EAN 4031582317343

Pasūtījuma numurs 00071098



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●○○

Korozijas izturīgs ●●●○○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Lumina
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi
Krāvesība pie 3 km/h	40 kg
Statiskā krāvesība	80 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	61 mm
Kopējais platums	55 mm
Kopējais svars	0,105 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Termoplastiskas gumija
Gūltnis	Cuscinetto piano con distanziale
Ass	Kniedēts
Protektors krāsa	Satiksmes pelēka A (RAL7042)
Ritenis krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	50 mm
Protektora platums	8 mm
Ass atveres diametrs	0 mm
Rumbas garums	0 mm
Korpusa platums	8 mm
Protektora cietība (A)	87 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Polipropilēns
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteins, aizvērts ar kupolu
Grozāmais gūltnis	Grozāms stienis
Krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Ofsets	20 mm
Pagrieziena rādiuss	52 mm
Grozāms savienojums	104 mm
Kupola diametrs	38 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Stienis ar satveršanas gredzenu, ar uznavu
Stieņa diametrs	11 mm
Stieņa garums	20 mm

LUMINA

A523PJI050B10-11X20/10D38 9011/9011

EAN 4031582317343

Pasūtījuma numurs 00071098



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

