INFORMACE O PRODUKTU

KAPPA LOAD

9651TOO125P63

EAN 4031582348767



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	●●●●●
Hlučnost	●○○○○
Opotřebení	●●●●●
Odolné vůči korozi	●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Kappa load
Typ	Otočné Kolečko se Směrová brzda
Norma	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	840 kg
Nosnost 6 km/h	700 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	1680 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	170 mm

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Litina nebo kovaná litina, těžká
Tvar Vidlice	Široký, Vyztužené
Otočné ložisko	Kulové otočné jehlové ložisko
Vyosení	48 mm
Průměr otáčení	143,6 mm
Lubrication nipple	1

KOLO

Materiál středu	Polyamid, těžký
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	135 mm
Šířka plotny	110 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Průměr otvoru plotny	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


KAPPA LOAD


9651TOO125P63


EAN 4031582348767

Objednací číslo 00838862

Výkresy produktu







© Copyright 2026 TENTE International GmbH