

# DURATECH SILENT

UOT 100X36-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338041

Numărul de comandă 00033627



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie, umeziți
Roată	Alb natural
Diametru	100 mm
Benză de rulare	36 mm
Diametrul găurii Axă	8,4 mm
Lungime butuc	45 mm
Lățimea corpului	36 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	75 malul D

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●●○

Atriție ●●●●○

Rezistență la coroziune ●●●○○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Duratech silent
Tip	Roată
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	250 kg
Capacitate de încărcare statică	500 kg
Interval de temperatură (minim)	-30 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C
Greutate totală	0,304 kg

# DURATECH SILENT

UOT 100X36-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338041

Numărul de comandă 00033627



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

---

