

PURETECH AIR

DQP400x100-Ø10 HL74 4PLY with axle

EAN 4031582438215



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Tread hardness	zacht
Materiaal wielkern	Plaatstaal
Materiaal loopvlak	Pneumatische band, blokprofiel
Lagering	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	400 mm
Breedte Loopvlak	100 mm
Diameter Asgat	10 mm
Naaflengte	74 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	55 Shore A

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Puretech air
Type	Wiel
Draagvermogen bij 3 km/h	200 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	400 kg
Totaal gewicht	2,67 kg

PURETECH AIR

DQP400x100-Ø10 HL74 4PLY with axle

EAN 4031582438215



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

