

ZETA STAINLESS

8677TOO160P63

EAN 4031582313727

Número de comanda 00830191



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●●○○
El soroll del moviment	●●●○○
Atràcia	●●●●●
Resistència a a la corrosió	●●●●●

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Zeta stainless
Tipus	Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 4 km/h	800 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	640 kg
Inoxidable	✓
Tracidad de carga estàtica	1600 kg
Temperatura (mínim)	-30 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Alçada total	200 mm
Àmplia general	96 mm
Pes total	3,08 kg

RODA

Material corporal	Poliamida, pesada
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Coixinet llis
Eix	Estirada de nou
Roda de color	Blanc natural
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	160 mm
Banda de rodadura ample	50 mm
Corporació ample	50 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	75 Shore D

SUPORT

Material	Inoxidable, pesat
Forquilla Forma	Ample, Reforçat
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Color	Inoxidable
Desplaçament	55 mm
Scio de giro	161 mm
Sterferencia de giro	322 mm
Dome Dictel	96 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	137 mm
Placa ampla	105 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	74 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	80 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	74 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	105 mm
Placa de diàmetre	11 mm

ZETA STAINLESS

8677TOO160P63

EAN 4031582313727

Número de comanda 00830191



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

