



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Lumina
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	80 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	54 mm
Largeur totale	55 mm
Poids	0.1 kg

CHAPE

Déport	20 mm
Rayon d'encombrement	52 mm
Diamètre d'encombrement	104 mm
Diamètre du dôme	0 mm

ROUE

Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	8 mm
Diamètre de l'alésage	0 mm
Longueur de moyeu	0 mm
Largeur du corps de roue	8 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	1 mm
Diamètre de la tige	11 mm
Longueur de la tige	20 mm

Product Drawings

