

# PURETECH AIR

DPR200x50-Ø20 2PR

EAN 4031582453010



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ○ ○ ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ○ ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Puretech air
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 3 km/h	75 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	150 kg
Pes total	0,68 kg

## RODA

Tread hardness	suau
Material corporal	Acero de huellas
Material de la banda de rodadura	pneumàtic pneumàtic, perfil de línia
El Bearing	Roamiento de rodillos
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	200 mm
Banda de rodadura ample	50 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	20 mm
Longitud del cub	58 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	55 Shore A

# PURETECH AIR

DPR200x50-Ø20 2PR

EAN 4031582453010



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

