

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495171

Número de comanda 00800110



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll El soroll del moviment Atràcia Resistència a a la corrosió

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Footmaster

Tipus Rueda giratoria Rueda

Tracidad de carga a 3 km/h 440 kg

Temperatura (mínim) -10 °C

Temperatura màxima (màxim) 90 °C

Alçada total 190 mm

Àmplia general 128 mm

Pes total 11,85 kg

RODA

El Bearing El Cub no mecanitzat

Diametralització 125 mm

Banda de rodadura ample 35 mm

Corporació ample 35 mm

SUPORT

Desplaçament 33 mm

Scio de giro 100 mm

Sterferencia de giro 200 mm

Dome Dictel 128 mm

FITACIÓ

Placa llarga 145 mm

Placa ampla 145 mm

Longitud del forat de placa (màxim) 120 mm

Amplària del forat de placa (màxim) 120 mm

Placa de diàmetre 11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495171

Número de comanda 00800110



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

