


FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495201



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	○ ○ ○ ○ ○
El soroll del moviment	○ ○ ○ ○ ○
Atràcia	○ ○ ○ ○ ○
Resistència a a la corrosió	○ ○ ○ ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Footmaster
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	250 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	90 °C
Alçada total	120 mm
Àmplia general	128 mm
Pes total	6,97 kg

SUPORT

Desplaçament	30 mm
Scio de giro	90 mm
Sterferencia de giro	180 mm
Dome Dictel	112 mm

RODA

El Bearing	El Cub no mecanitzat
Diametralització	75 mm
Banda de rodadura ample	30 mm
Corporació ample	30 mm

FITACIÓ

Placa llarga	112 mm
Placa ampla	112 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	92 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	92 mm
Placa de diàmetre	9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495201

Número de comanda 00800105

Plànols del producte



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

