

COMPACTA

1430POI025P60-35x30

EAN 4031582336658



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ○
Ruído de movimento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistência à corrosão	● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Compacta
Tipo	Rodízio giratório
Padrão	EN12528 - Rodas de mobiliário
Capacidade de carga a 3 km/h	10 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	20 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	36 mm
Largura geral	24 mm
Peso geral	0,03 kg

SUPORTE

Material da caixa	Folha de aço, leve
Em Forma de Garfo	Amplo
Rolamento giratório	Uma Fila esferas
Cor	Passivada a azul
Offset	9 mm
Raio giratório	21,5 mm
Interferência giratória	43 mm
Diâmetro do dome	24,5 mm

RODA

Material do centro da roda	Polipropileno
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento liso com espaçador
Eixo	Rivetado
Cor da Roda	Preto grafite (RAL9011)
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	25 mm
Largura do Piso	12 mm
Largura do corpo	12 mm
Dureza do Piso (D)	65 Shore D

ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa de fixação retangular
Comprimento da placa	35 mm
Largura da placa	30 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	23 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	28 mm
Diâmetro do furo da placa	4,2 mm

COMPACTA

1430POI025P60-35x30

EAN 4031582336658

Número de encomenda 00032081

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

