ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

DURATECH HEAT

WOG 075x25 HL31,8 black

EAN 4031582382891

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Термопластична синтетика, Термостійкість
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Сухий втулка підшипника
Колір Колесо	Чорний
Діаметр	75 mm
Протектор	25 mm
Діаметр отвору Вісь	8 mm
Довжина хаба	31,8 mm
Ширина тіла	25 mm
Твердість Протектор (D)	80 Прибережна D

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●●○○
Шум руху	●●○○○
Атритація	●●●●●
Стійкість до корозії	●●●●●

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Duratech heat
Тип	Колесо
Стандартний	EN12530 — Катори пристроїв
ОбВантажопідйомність 3 км/год	50 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Так
Статичний Вантажопідйомність	100 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-40 °C
Діапазон температур (максимальний)	134 °C
Загальна вага	0,08 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH HEAT

WOG 075x25 HL31,8 black

EAN 4031582382891

Номер замовлення 00039564

Креслення продукту



© Copyright 2026 TENTE International GmbH