

ELASTECH

IFP 200X50-Ø20

EAN 4031582319835

Rendelési szám 00805063



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

KERÉK

| | |
|------------------------------|--|
| Felépítmény anyaga | Alumínium |
| | puha |
| Futófelület anyaga | Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált |
| Csapágó | Precíziós golyóscsapágó |
| Kerék színe | Szürke / nem jelölt |
| Szálvédők | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő | 200 mm |
| Futófelület szélessége | 50 mm |
| Tengely furat átmérője | 20 mm |
| Kerékagy hossza | 60 mm |
| Test szélessége | 50 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 68 Shore A |

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ●

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ●

Kopás ● ● ● ● ●

Korrozióálló képesség ● ● ● ● ●

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Termék neve | Elastech |
| Ház típusa | Kerék |
| Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál | 450 kg |
| Teherbírás 6 km/h-nál | 360 kg |
| Statikus teherbírás | 900 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 85 °C |
| Összsúly | 1,9 kg |

MŰSZAKI RAJZOK

