INFORMAZIONI DI PRODOTTO

MAXTECH

UAD 125x38-Ø12 HL44 natural/3004

EAN 4031582322774



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	●●●○○
Rumore	●●●○○
Attrito	●●●●○
Resistenza alla corrosione	●●●●●

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Maxtech
Tipo	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	300 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	Sì
Portata statica	600 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-25 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Peso complessivo	0,37 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Poliuretano, Iniettato
Cuscinetto	Cuscinetto a rulli, Inossidabile
Colore Ruota	Bianco naturale
Diametro	125 mm
Larghezza battistrada	38 mm
Asse diametro del foro	12 mm
Lunghezza mozzo	44 mm
Larghezza corpo	38 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)	42 Shore D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

MAXTECH

UAD 125x38-Ø12 HL44 natural/3004

EAN 4031582322774

Numero d'ordine 00034192

Disegni del prodotto

