

# AGILA

2470PJP075B10-11X31

EAN 4031582403794



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

## OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Agila
Tip	Okretanje Tocak
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	75 kg
Električni provod	no
nerdjajući	no
Statički Nosivost	150 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	103 mm
Ukupna širina	43 mm
Ukupna težina	0.28 kg

## KUCISTE

Materijal kućišta	Čelični list, srednji
oblik viljuska	siroko
okretni lezaj	Dve lopte
Boja	plavo cinkovano
ofset	24 mm
okretni radijus	61.5 mm
Otpor okretanju	123 mm
Prečnik kupole	43 mm

## TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Termoplastična guma
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak	Srebrna siva (RAL7001)
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	75 mm
Širina omotac	25 mm
Širina tela	25 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	87 Šora A

## PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	stablo sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom
Prečnik stablo	11 mm
Dužina stablo	31 mm

# AGILA

2470PJP075B10-11X31

EAN 4031582403794

Broj porudžbine 00031827  
Product Drawings

---



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

