

LUMINA

AA23POI050B10-11X20/10 9011/9011

EAN 4031582317534

Pasūtījuma numurs 00071364



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Lumina
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi
Standarta	EN12528 - Mebeļu atbalsta riteni
Krāvnēsība pie 3 km/h	40 kg
Statiskā krāvnēsība	80 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	55 mm
Kopējais platums	55 mm
Kopējais svars	0,097 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto piano con distanziale
Ass	Kniedēts
Protektors krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Ritenis krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	50 mm
Protektora platums	8 mm
Ass atveres diametrs	0 mm
Rumbas garums	0 mm
Korpusa platums	8 mm
Protektora cietība (D)	65 Krasts D

KRONŠTEINIS

Materiāls	Polipropilēns
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteins, slēgts
Grozāmais gūltnis	Grozāms stienis
Krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Ofsets	20 mm
Pagrieziena rādiuss	52 mm
Grozāms savienojums	104 mm
Kupola diametrs	0 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Stienis ar satveršanas gredzenu, ar uznavu
Stieņa diametrs	11 mm
Stieņa garums	20 mm

LUMINA

AA23POI050B10-11X20/10 9011/9011

EAN 4031582317534

Pasūtījuma numurs 00071364



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

