

LUMINA

AA23POI050B10-11X20/10 9011/9011

EAN 4031582317534

Pasūtījuma numurs 00071364



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●○○

Korozijas izturīgs ●●●○○

PAMATAATRIBŪTI

| | |
|--------------------------------------|--|
| Produkta nosaukums | Lumina |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi |
| Standarta | EN12528 - Mebeļu atbalsta riteni |
| Krāvnēsība pie 3 km/h | 40 kg |
| Statiskā krāvnēsība | 80 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais augstums | 55 mm |
| Kopējais platums | 55 mm |
| Kopējais svars | 0,097 kg |



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RITENIS

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls | Polipropilēns |
| Protektora materiāls | Identisks ar riteņa korpusu |
| Gūltnis | Cuscinetto piano con distanziale |
| Ass | Kniedēts |
| Protektors krāsa | Grafīta melna (RAL9011) |
| Ritenis krāsa | Grafīta melna (RAL9011) |
| Izplešanās armatūra | Bez vītņu aizsarga |
| Diametrs | 50 mm |
| Protektora platums | 8 mm |
| Ass atveres diametrs | 0 mm |
| Rumbas garums | 0 mm |
| Korpusa platums | 8 mm |
| Protektora cietība (D) | 65 Krasts D |

KRONŠTEINIS

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Materiāls | Polipropilēns |
| Dakšas forma | Dubultā riteņa kronšteins, slēgts |
| Grozāmais gūltnis | Grozāms stienis |
| Krāsa | Grafīta melna (RAL9011) |
| Ofsets | 20 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 52 mm |
| Grozāms savienojums | 104 mm |
| Kupola diametrs | 0 mm |

UZSTĀDĪŠANA

| | |
|--------------------|--|
| Uzstādīšanas veids | Stienis ar satveršanas gredzenu, ar uznavu |
| Stieņa diametrs | 11 mm |
| Stieņa garums | 20 mm |

LUMINA

AA23POI050B10-11X20/10 9011/9011

EAN 4031582317534

Pasūtījuma numurs 00071364



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

