

STYLEA

5920UOI065B10-11X20 DOM32

EAN 4031582310870

Numărul de comandă 00078717



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●●●

Rezistență la coroziune ●●●●○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs Stylea

Tip Rola pivotantă

Capacitate de încărcare la 3 km/h 50 kg

Interval de temperatură (minim) -10 °C

Interval de temperatură (maxim) 40 °C

Înălțime totală 72 mm

Lățime totală 46 mm

Greutate totală 0,124 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Rulment simplu cu tub Spacer
Axă	Rivrat
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	65 mm
Benză de rulare	7 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	75 malul D

FURCA

Material	Poliamidă
FormăFurcă	Carcasă Roată dublă
Rulment pivotant	Tijă , pivotantă
Raza de pivotare	53 mm
Interferență pivotantă	106 mm
Diametru cupolă	32 mm

RACORD

Tip ajustare	Tijă cu inel de prindere, cu colier
Diametru Tijă	11 mm

STYLEA

5920UOI065B10-11X20 DOM32

EAN 4031582310870

Numărul de comandă 00078717



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

