

# MAXTECH

UAR 160x40-Ø20 HL58 natural/3004

EAN 4031582323191



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam                  | Maxtech                       |
| Type                         | Wiel                          |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/u     | 350 kg                        |
| Elektrisch geleidend         | Nee                           |
| Roestvrij                    | Nee                           |
| Statisch Draagvermogen       | 700 kg                        |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -25 °C                        |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C                         |
| Totaal gewicht               | 0,67 kg                       |

## WIEL

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Wielkern materiaal            | Polyamide              |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gespoten |
| Lager                         | Rollager               |
| Kleur Wiel                    | Natuurlijk wit         |
| Afdekkapjes                   | Zonder afdekkapjes     |
| Diameter                      | 160 mm                 |
| Breedte Loopvlak              | 40 mm                  |
| Asgatdiameter                 | 20 mm                  |
| Naaflengte                    | 58 mm                  |
| Breedte wielkern              | 40 mm                  |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A             |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 42 Shore D             |

