

ALPHA

3472PXU160P63

EAN 4031582304930



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ○ ○ ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Alpha
Tip de carcasă	Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	135 kg
Capacitate de încărcare statică	270 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	200 mm
Greutate totală	2,329 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Poliuretan, biosursă, Injectat, conductiv electric
Lagăr	Rulment simplu cu tub Spacer sintetic
Axă	Înșurubat cu piuliță
Diametru	160 mm
Benză de rulare	40 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	85 Pe malul A

FURCA

Material	Tablă de oțel, grea
FormăFurcă	Larg
Rulment pivotant	Două curse de mingi
Offset	55 mm
Raza de pivotare	135 mm
Interferență pivotantă	270 mm

RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	137 mm
Lățimea plăcii	105 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	105 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)	75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	80 mm
Diametru orificiu placă	11 mm

ALPHA

3472PXU160P63

EAN 4031582304930



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

