AGILA STAINLESS

7477PJO125P51

EAN 4031582350364

Numéro de commande 00027177



PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●●○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●●●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila stainless
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	yes
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	160 mm
Largeur totale	60 mm
Poids	0.85 kg

CHAPE

Déport	41 mm
Rayon d'encombrement	131 mm
Diamètre d'encombrement	262 mm
Diamètre du dôme	60 mm

ROUE

Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	32 mm
Largeur du corps de roue	32 mm

RACCORD

Longueur de la platine	95 mm
Largeur de la platine	70 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	50 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	75 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

AGILA STAINLESS

7477PJO125P51

EAN 4031582350364

Numéro de commande 00037177

Dessins du produit







