INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

AGILA

2478DIK100P50

EAN 4031582030228



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	●●●○○
Kustības troksnis	●●●●○
Nodilums	●●●○○
Korozijas izturīgs	●●●○○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Agila
Korpusa tips	Fiksēts atbalsta ritenis
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	80 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	160 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	85 °C
Kopējais augstums	135 mm
Kopējais platums	60 mm
Kopējais svars	0,78 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Tērauda loksne, vidēja
Dakšas forma	Plašs
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Kupola diametrs	60 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Lokšņu tērauds
Protektora materiāls	Cietā gumija, bez marķējuma
Gūltnis	Coni di sfere
Ritenis krāsa	Pasivēts ar zilu
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	100 mm
Protektora platums	32 mm
Korpusa platums	32 mm
Protektora cietība (A)	80 Krasts A

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	77 mm
Plāksnes platums	67 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	46,5 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	51,5 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	56 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	61,5 mm
Plāksnes atveres diametrs	8,5 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA


2478DIK100P50


EAN 4031582030228

Pasūtījuma numurs 00006276

Produkta rasējumi







© Copyright 2026 TENTE International GmbH