ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

GALEA

5077YGP100P30-12

EAN 4031582354133



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●●○○
Шум руху	●●●○○
Атритація	●●●○○
Стійкість до корозії	●●●●○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Galea
Тип	Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Стандартний	EN12530 — Катори пристроїв
ОбВантажопідйомність 3 км/год	100 kg
Електропровідність	Так
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	200 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	139 mm

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Поліамід
Вила Форма	Закрито
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Офсет (Зсув)	40 mm
Поворотне з’єднання	205 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен, електричний струмопровід
Матеріал протектору	Термопластичний каучук, електричний
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Захист різьби	З різьбовим поручителем
Діаметр	100 mm
Протектор	30 mm
Твердість Протектор (A)	87 Прибережна A

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору	12 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


GALEA


5077YGP100P30-12

EAN 4031582354133

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings





© Copyright 2026 TENTE International GmbH