

## КАРРА

9681TOP100P63 CL67

EAN 4031582315684

Номер заказа 00830613



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●●●

Шум движения ●●○○○

Исчезновение ●●●●●

Устойчивость к коррозии ●●●●○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Карра                                          |
| Тип корпуса                        | Поворотное Колесная опора с Тормоз направления |
| Стандартный                        | EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры     |
| Грузоподъемность при 4 км/ч        | 720 kg                                         |
| Грузоподъемность при 6 км/ч        | 600 kg                                         |
| Грузоподъемность статическая       | 1200 kg                                        |
| Диапазон температур (минимальный)  | -30 °C                                         |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C                                          |
| Общая высота                       | 145 mm                                         |
| Общая ширина                       | 110 mm                                         |
| Общий вес                          | 3,591 kg                                       |

## КОЛЕСО

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса        | Полиамид, тяжелый                |
| Материал протектора     | Идентично корпусу Колесо         |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый подшипник |
| Ось                     | Винт с гайкой                    |
| Цвет Колесо             | Натуральный белый                |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы                |
| Диаметр                 | 100 mm                           |
| Ширина Протектор        | 50 mm                            |
| Ширина тела             | 50 mm                            |
| Твердость Протектор (D) | 75 Береговая D                   |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Материал              | Чугун или кованный чугун, тяжелый               |
| Форма Вилы            | Широкая, Усиленный                              |
| Поворотный узел       | Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь |
| Цвет                  | Пассивированный голубым                         |
| Офсет (Смещение)      | 41 mm                                           |
| Радиус поворота       | 95 mm                                           |
| Поворотное соединение | 190 mm                                          |
| Диаметр купола        | 111 mm                                          |

## ФИТИНГ

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Тип фитинга                              | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины                           | 135 mm                 |
| Ширина пластины                          | 110 mm                 |
| Длина отверстия пластины (минимальная)   | 75 mm                  |
| Длина отверстия пластины (максимальная)  | 80 mm                  |
| Ширина отверстия пластины (минимальная)  | 75 mm                  |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm                 |
| Диаметр отверстия пластины               | 11 mm                  |

# КАРРА

9681TOP100P63 CL67

EAN 4031582315684

Номер заказа 00830613



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

