

# STYLEA

5920UJI075L51-11D20 HH 9006/9011

EAN 4031582335996



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Stylea                            |
| Type                            | Roulette pivotante                |
| Standard                        | EN12528 - Roulettes d'ameublement |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 50 kg                             |
| Conducteur électrique           | Non                               |
| Inoxydable                      | Non                               |
| Statique Capacité de charge     | 100 kg                            |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                             |
| Hauteur                         | 89 mm                             |
| Largeur totale                  | 54 mm                             |
| Poids global                    | 0.15 kg                           |

## CHAPE

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Matériau de la chape    | Polyamide                              |
| Forme Chape             | Double Roue Roue Chape                 |
| Pivot                   | Tige pivotante                         |
| Couleur de la chape     | Aluminium blanc (similaire au RAL9006) |
| Déport                  | 38 mm                                  |
| Rayon d'encombrement    | 62 mm                                  |
| Diamètre d'encombrement | 124 mm                                 |
| Diamètre du dôme        | 20 mm                                  |

## ROUE

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Matériau du corps          | Polyamide                              |
| Bandage                    | Caoutchouc thermoplastique             |
| Roulement                  | Moyeu lisse avec tube Entretoise       |
| Axe                        | Rivelé                                 |
| Couleur du bandage de roue | Noir graphite (RAL9011)                |
| Couleur Roue               | Aluminium blanc (similaire au RAL9006) |
| Pare-fils                  | Sans protège-filet                     |
| Diamètre                   | 75 mm                                  |
| Largeur du Bandage         | 8 mm                                   |
| Diamètre du trou de l'Axe  | 0 mm                                   |
| Longueur de moyeu          | 0 mm                                   |
| Largeur du corps           | 8 mm                                   |
| Dureté du Bandage (A)      | 87 Shore A                             |

## RACCORD

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Type de raccord           | Trou borgne pour raccord B10 |
| Diamètre du trou de l'Œil | 11 mm                        |

# STYLEA

5920UJI075L51-11D20 HH 9006/9011

EAN 4031582335996



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---

