

NOVATECH

ITP 250X55-Ø20 HL66

EAN 4031582070347

Numéro de commande 00834555



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Aluminium
Bandage	Polyuréthane, Coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	250 mm
Largeur du Bandage	55 mm
Diamètre du trou de l'Axe	20 mm
Longueur de moyeu	66 mm
Largeur du corps	55 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Dureté du Bandage (D)	42 Shore D

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●●○

Bruit de mouvement ●●●○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	1000 kg
Capacité de charge à 6 km/h	800 kg
Statique Capacité de charge	2000 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	2,343 kg

NOVATECH

ITP 250X55-Ø20 HL66

EAN 4031582070347

Numéro de commande 00834555



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

