

GALEA

5071YGP100P30-10

EAN 4031582354201



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●●○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Název produktu | Galea |
| Typ | Otočné Kolečko se Směrová brzda |
| Norma | EN12530 – Kolečka zařízení |
| Nosnost 3 km/h | 100 kg |
| Elektrické vodivé | ✓ |
| Statická Nosnost | 200 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
| Celková výška | 139 mm |

KOLO

| | |
|--------------------|--|
| Materiál středu | Polyprpylen elektricky vodivý |
| Materiál běhounu | Termoplastická pryž, elektricky vodivá |
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Ochranná krytka | S ložiskovým pouzdem |
| Průměr | 100 mm |
| Šířka Běhoun | 30 mm |
| Tvrdost Běhoun (A) | 87 Obuv A |

UCHYCENÍ

| | |
|----------------|-------------------|
| Materiál | Polyamid |
| Tvar Vidlice | Uzavřeno |
| Otočné ložisko | Dva míčové závody |
| Vyosení | 40 mm |
| Průměr otáčení | 205 mm |

MONTÁŽ

| | |
|------------------------|---------------|
| Typ uchycení | Díra na šroub |
| Průměr otvoru uchycení | 10 mm |

GALEA

5071YGP100P30-10

EAN 4031582354201



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

