

MAXTECH

PNP 200X30-Ø8 HL60

EAN 4031582320633

Objednávací číslo 00005569



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Polyuretan, Napěněný
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kolo	Černá
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	30 mm
Průměr otvoru Šroub	8 mm
Délka poklice	60 mm
Šířka těla	30 mm
Tvrdost Běhoun (A)	70 Shore A

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ● ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Maxtech
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	100 kg
Statický Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,4 kg

MAXTECH

PNP 200X30-Ø8 HL60

EAN 4031582320633

Objednáací číslo 00005569



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

