

# ALPHA

3477HUR125P62

EAN 4031582305166  
Objednávací číslo 00006724

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●●●

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●○○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Název produktu              | Alpha                          |
| Typ                         | Otočné Kolečko s Totální brzda |
| Norma                       | EN12532 – Přepravní vybavení   |
| Nosnost 4 km/h              | 200 kg                         |
| Statická Nosnost            | 400 kg                         |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                         |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C                          |
| Celková výška               | 155 mm                         |
| Stavební výška              | 75 mm                          |
| Celková hmotnost            | 1,425 kg                       |

## KOLO

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Materiál středu    | Tlumení, hybridní materiál |
| Materiál běhounu   | Polyamid                   |
| Ložisko            | Valivé ložisko             |
| Osa kola           | Šroub s maticí             |
| Barva Kola         | Stříbrně šedá (RAL7001)    |
| Ochranná krytka    | Bez pouzdra                |
| Průměr             | 125 mm                     |
| Šířka Běhoun       | 36 mm                      |
| Šířka středu kola  | 36 mm                      |
| Tvrdost Běhoun (D) | 75 Shore D                 |

## UCHYCENÍ

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Materiál        | Ocelový plech, těžký |
| Tvar vidlice    | Široký               |
| Otočné ložisko  | Dva míčové závody    |
| Barva vidlice   | Pasivováno modrou    |
| Vyosení         | 40 mm                |
| Poloměr otáčení | 123 mm               |
| Průměr otáčení  | 246 mm               |
| Poloměr otáčení | 75 mm                |

## MONTÁŽ

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení                    | Obdélníková destička |
| Délka plotny                    | 105 mm               |
| Šířka plotny                    | 80 mm                |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 77 mm                |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 60 mm                |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 77 mm                |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 80 mm                |
| Průměr otvoru plotny            | 9 mm                 |

# ALPHA

3477HUR125P62

EAN 4031582305166  
Objednáací číslo 00006724



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

3477U00125P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

