



图片可能与原产品不同

表现

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ○ ○ |
| 损耗   | ● ● ● ● ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ○ ○ |

核心属性

|            |                |
|------------|----------------|
| 产品名称       | Novatech       |
| 外壳类型       | 轮子             |
| 标准         | EN12532 - 运输器械 |
| 4 公里/小时的载重 | 800 kg         |
| 6 公里/小时的载重 | 640 kg         |
| 导电         | 否              |
| 不锈         | 否              |
| 静态载重       | 1600 kg        |
| 温度范围（最低）   | -10 °C         |
| 最高温度范围     | 60 °C          |
| 总重量        | 1.16 kg        |

轮子

|         |              |
|---------|--------------|
| 轮体材料    | 钢、铁          |
| 胎面材料    | 聚氨酯，铸造的      |
| 轴承      | 精密滚珠轴承       |
| 轮子颜色    | 蜂蜜黄（RAL1005） |
| 侧盖      | 带螺纹防护装置      |
| 直径      | 82 mm        |
| 胎面宽度    | 100 mm       |
| 轴孔直径    | 20 mm        |
| 中心长度    | 96 mm        |
| 轮体宽度    | 100 mm       |
| 胎面硬度（A） | 92 岸 A       |
| 胎面硬度（D） | 42 岸 D       |
| 轴承类型    | 6204         |

