

DURATECH

UOO125X43-Ø12 HL 58

EAN 4031582419023



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Moyeu lisse
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	43 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	58 mm
Dureté du bandage (D)	75 Shore D

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Duratech
Type de boîtier	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	300 kg
Capacité de charge statique	600 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0,244 kg

DURATECH

U00125X43-Ø12 HL 58

EAN 4031582419023



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

